

**TANGGRIP TNFFH-IQ držač za aksijalno tokarenje, poveznice, Ø područja/
uboda DAXN-DAXX: 150-700mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274205 150-700
GTIN	7291075310788
Razred artikla	26D

Opis**Izvedba:**

S dva držača.

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Serija	TANG-GRIP
Dubina utora t_{maks}	35 mm
Širina utora w	6 mm
Ukupna duljina L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,3 mm
Funkcijska visina h_1	24,8 mm
za širinu drške h_5	32 mm
Oznaka proizvođača	TNFFH 150L-6IQ

Duljina izboja	35 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač