



## TANGGRIP TNFFH-IQ držač za aksijalno tokarenje, desni, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 150,1-500mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274204 150,1-500
GTIN	7291075310757
Razred artikla	26D

### Opis

**Izvedba:**

S dva držača.

**Upotreba:**

Za aksijalnu obradu.

**Odgovara:**

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

### Tehnički opis

Širina utora w	5 mm
Dubina utora $t_{maks}$	35 mm
Serijska	TANG-GRIP
Ukupna duljina L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
za širinu drške $h_5$	32 mm
Funkcijska visina $h_1$	24,8 mm
Oznaka proizvođača	TNFFH 150R-5IQ

Duljina izboja	35 mm
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač