



## TANGGRIP TNFFH-IQ držač za aksijalno tokarenje, poveznice, Ø područja/ uboda DAXN-DAXX: 90-120mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274205 90-120
GTIN	7291075310672
Razred artikla	26D

### Opis

#### Izvedba:

S dva držača.

#### Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

#### Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

#### Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

### Tehnički opis

Serijski broj	TANG-GRIP
Širina utora w	3 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Dubina utora t <sub>maks</sub>	18 mm
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
za širinu drške h <sub>5</sub>	32 mm
Funkcijska visina h <sub>1</sub>	24,8 mm
Oznaka proizvođača	TNFFH 90L-3IQ

Duljina izboja	18 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač