

**HELIGRIP HELI stezni držač, desni, Veličina osovine / širina utora w: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273766 20/3
GTIN	7291075031645
Razred artikla	26D

Opis**Izvedba:**

U ravnoj verziji (slika 1).

Upotreba:

Za ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Tehnički opis

WF	18,8 mm
Širina utora w	3 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Duljina glave L ₁	29 mm
Serijski naziv	HELI-GRIP
Veličina drške	20 mm
CWX	4,76 mm
WB	2,4 mm
CUTDIA	40 mm
Veličina pločice	32 mm
Oznaka proizvođača	HELIR 2020-3T20

Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač