

**HELIGRIP HELI stezni držač, desni, Veličina osovine / širina utora w: 16/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Razred artikla	26D

Opis**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Tehnički opis

Serija	HELI-GRIP
Dubina utora t_{maks}	12 mm
WF	14,4 mm
Duljina glave L_1	29 mm
Širina utora w	4 mm
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
WB	3,2 mm
Oznaka proizvođača	HELIR 1616-4T12
Primjena	desni

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač