

**HELIGRIP HELI stezni držač, desni, Veličina osovine / širina utora w: 25/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Razred artikla	26D

Opis**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	42 mm
Serijski naziv	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Veličina drške	25 mm
Širina utora w	4 mm
Ukupna duljina L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Veličina pločice	20 mm
Oznaka proizvođača	HELIR 2525-4T25
Primjena	desni

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač