



PENTAIQGRIP PCH-IQ stezni držač, desni, Veličina osovine / veličina ploče: 25/40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Prvi izbor za obradu do promjera 40 mm. Moguće ubodno tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273580 – 273581.

Tehnički opis

Serijski naziv	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Ukupna duljina L	135 mm
HBH	8 mm
Veličina drške	25 mm
WF	23,7 mm
Duljina glave L ₁	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Veličina pločice	12 mm
Oznaka proizvođača	PCHR 25-D40-3-IQ
Primjena	desni

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač