

**PENTAIQGRIP PCH-IQ stezni držač, desni, Veličina osovine / veličina ploče:
20/40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Razred artikla	26D

Opis**Upotreba:**

Prvi izbor za obradu do promjera 40 mm. Moguće ubodno tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273580 – 273581.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serija	PENTAIQGRIP
Ukupna duljina L	135 mm
Veličina drške	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Veličina pločice	16 mm
Oznaka proizvođača	PCHR 20-D40-3-IQ
Primjena	desni

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač