

**PENTAIQGRIP PCH-IQ stezni držač, poveznice, Veličina osovine / veličina ploče: 25/40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Razred artikla	26D

Opis**Upotreba:**

Prvi izbor za obradu do promjera 40 mm. Moguće ubodno tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273580 – 273581.

Tehnički opis

HBH	8 mm
Ukupna duljina L	135 mm
Veličina drške	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Duljina glave L ₁	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serijski naziv	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Oznaka proizvođača	PCHL 25-D40-3-IQ
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne

moguće aksijalno probijanje

ne

Vrsta proizvoda

Izmjenjivi stezni držač