



PENTAIQGRIP PCH-IQ stezni držač, poveznice, Veličina osovine / veličina ploče: 20/40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Prvi izbor za obradu do promjera 40 mm. Moguće ubodno tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273580 – 273581.

Tehnički opis

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serijski naziv	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Duljina glave L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	135 mm
HBL	35,6 mm
Oznaka proizvođača	PCHL 20-D40-3-IQ
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne

moguće aksijalno probijanje

ne

Vrsta proizvoda

Izmjenjivi stezni držač