

Yale

Lančana dizalica Yalelift 360°, nosivost: 0,5t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086025 0,5
GTIN	4025092930581
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Ručna vodilica lanaca okretna za 360° omogućuje posluživanje iz svih položaja. Konstruirana za tešku primjenu. Odgovara najnovijim europskim sigurnosnim propisima. Radnik nije više prisiljen raditi u opasnom području oko tereta.

Napomena:

Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i zaštita od preopterećenja na upit.

Izvedba s integriranom šasijom, pocinčanom verzijom i ATEX-om na zahtjev.

Tehnički opis

Sila podizanja pri nazivnom teretu	21 daN
Nosivost t	0,5 t
Broj lanaca	1
Nosivost	500 kg

Normalna podizna visina	3 m
Težina	9 kg
Vrsta proizvoda	Viseća kuka