

**PENTACUT 24N-J/34N-J rezni nastavci, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 4/24mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273937 4/24 |
| GTIN | 7291075151541 |
| Razred artikla | 26K |

Opis**Izvedba:**

Pozitivno oblikovanje čestica. S mekanim rezom. Niski do srednji posmaci.

Upotreba:

Prvi izbor za preciznu obradu. Moguće je odrezivanje. Prikladno i za prekinute rezove.

Odgovara:

Držać za tokarenje br. 273924 – 273925.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------|
| Kutni radijus R | 0,4 mm |
| Širina utora w | 4 mm |
| Dubina utora t_{maks} | 6,25 mm |
| Tolerancija širine utora w | 0,02 mm |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Posmak f | 0,04 - 0,18 mm/okr |
| Tolerancija kutnog radijusa R | 0,03 mm |
| Veličina ploče Ø d | 24 mm |
| Seriya | PENTACUT |
| Oznaka proizvođača | PENTA 24N400J040 IC908 |
| Broj zamjena/oštrica | 5 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno |
| Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada |
| Glavna primjena | UNI |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Lomač odvojenih čestica | J |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 180 m/min |
| Vrsta | IC908 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |