

**PENTACUT PCH-17 stezni držač, poveznice, Veličina osovine / veličina ploče:
10/17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Razred artikla	26D

Opis**Upotreba:**

Za obradu rubova obradaka za širine utora od 0,25 mm – 3,18 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273956 – 273959.

Napomena:

Za desne držače koristite desne umetke za rezanje, za lijeve držače koristite lijeve umetke za rezanje.

Tehnički opis

Serijski broj	PENTACUT
Duljina glave L_1	17 mm
Veličina drške	10 mm
Ukupna duljina L	120 mm
Dubina utora t_{maks}	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Veličina pločice	17 mm
Oznaka proizvođača	PCHLS 10-17
Primjena	poveznice

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač