



PENTACUT PCH-17 stezni držač, poveznice, Veličina osovine / veličina ploče: 20/17mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273951 20/17
GTIN	7291075389500
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za obradu rubova obradaka za širine utora od 0,25 mm – 3,18 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273956 – 273959.

Napomena:

Za desne držače koristite desne umetke za rezanje, za lijeve držače koristite lijeve umetke za rezanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	120 mm
Dubina utora t_{maks}	4 mm
Serija	PENTACUT
Veličina drške	20 mm
Duljina glave L_1	17 mm
OAH	25,6 mm
Veličina pločice	17 mm
Oznaka proizvođača	PCHLS 20-17
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne

moгуće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač