



PENTACUT PCH-17 stezni držač, desni, Veličina osovine / veličina ploče: 12/17mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za obradu rubova obradaka za širine utora od 0,25 mm – 3,18 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273956 – 273959.

Napomena:

Za desne držače koristite desne umetke za rezanje, za lijeve držače koristite lijeve umetke za rezanje.

Tehnički opis

Veličina drške	12 mm
Dubina utora t_{maks}	4 mm
Serija	PENTACUT
Duljina glave L_1	17 mm
Ukupna duljina L	120 mm
OAH	17,6 mm
Veličina pločice	17 mm
Oznaka proizvođača	PCHRS 12-17
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	ne

moguće aksijalno probijanje

ne

Vrsta proizvoda

Izmjenjivi stezni držač