

**PENTACUT 17 N-P umetci za rezanje desni, IC1008, Širina utora w / veličina ploče: 1/17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273956 1/17
GTIN	7291075390131
Razred artikla	26K

**Opis****Upotreba:**

Univerzalni sustav za obradu malih komponenti. Za odrezivanje i ubadanje, ubodno tokarenje, narezivanje navoja i obrnuto tokarenje.

Za odrezivanje i ubadanje. Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom.

**Odgovara:**

Držač za tokarenje br. 273950 – 273951.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Kutni radijus R	0,1 mm
Širina utora w	1 mm
Dubina utora $t_{maks}$	3 mm
Posmak f	0,02 - 0,05 mm/okr

CUTDIA	6 mm
Veličina ploče Ø d	17 mm
Seriya	PENTACUT
Oznaka proizvođača	PENTA 17N100P010RS IC1008
Broj zamjena/oštrica	5
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC1008
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje