



## PENTACUT PCH-17 stezni držač, poveznice, Veličina osovine / veličina ploče: 12/17mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273951 12/17
GTIN	7291075389494
Razred artikla	26D

### Opis

#### Upotreba:

Za obradu rubova obradaka za širine utora od 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273956 – 273959.

#### Napomena:

Za desne držače koristite desne umetke za rezanje, za lijeve držače koristite lijeve umetke za rezanje.

### Tehnički opis

Duljina glave $L_1$	17 mm
Ukupna duljina L	120 mm
Veličina drške	12 mm
Dubina utora $t_{maks}$	4 mm
Serija	PENTACUT
OAH	17,6 mm
Veličina pločice	17 mm
Oznaka proizvođača	PCHLS 12-17
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne

moгуće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač