



HELIGRIP HFHR kompaktni stezni držač pojačan, desni, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 100-180mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	32 mm
WF	26,4 mm
Širina utora w	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L_1	51 mm
Serija	HELI-GRIP
Oznaka proizvođača	HFHR 25-100-6T32
B	25 mm
Primjena	desni

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač