



HELIGRIP HFHR kompaktni stezni držač pojačan, desni, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 40-48mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273768 40-48 |
| GTIN | 7291075032833 |
| Razred artikla | 26D |

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Duljina glave L_1 | 44 mm |
| Ukupna duljina L | 140 mm |
| WF | 20,6 mm |
| OAH | 31 mm |
| H | 20 mm |
| Serijski broj | HELI-GRIP |
| Dubina utora t_{maks} | 25 mm |
| Širina utora w | 4 mm |
| Oznaka proizvođača | HFHR 20-40-4T25 |
| B | 20 mm |
| Primjena | desni |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Unutarnje hlađenje | ne |
| moguće aksijalno probijanje | da |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |