



HELI-GRIP HFH kompaktni držač za tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 35-40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Napomena:

Za lijeve kompaktne držače stezaljki koristite lijeve ploče (HGPL ili HFPL).

Tehnički opis

OAH	31 mm
Serijska	HELI-GRIP
H	20 mm
Širina utora w	5 mm
Duljina glave L ₁	39 mm
WF	21 mm
Dubina utora t _{maks}	20 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Oznaka proizvođača	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

List s podacima

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač