



HELI-GRIP HFH kompaktni držač za tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 40-48mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Napomena:

Za lijeve kompaktne držače stezaljki koristite lijeve ploče (HGPL ili HFPL).

Tehnički opis

WF	20,6 mm
Serijski broj	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Duljina glave L ₁	44 mm
Širina utora w	4 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Dubina utora t _{maks}	25 mm
Oznaka proizvođača	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

List s podacima

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač