



HELI-GRIP HFH kompaktni držač za tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 180-400mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273769 180-400
GTIN	7291075033755
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Napomena:

Za lijeve kompaktne držače stezaljki koristite lijeve ploče (HGPL ili HFPL).

Tehnički opis

Širina utora w	6 mm
Duljina glave L ₁	51 mm
Ukupna duljina L	150 mm
H	25 mm
OAH	40 mm
HBH	3 mm
Dubina utora t _{maks}	32 mm
Serijski	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Oznaka proizvođača	HFHL 25-180-6T32

List s podacima

B	25 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač