



HELI-GRIP HFH kompaktni držač za tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 130-180mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Razred artikla	26D

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Napomena:

Za lijeve kompaktne držače stezaljki koristite lijeve ploče (HGPL ili HFPL).

Tehnički opis

OAH	37 mm
WF	26 mm
Dubina utora t_{maks}	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L_1	51 mm
H	25 mm
Širina utora w	5 mm
Serijski broj	HELI-GRIP
Oznaka proizvođača	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

List s podacima

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač