


**MINCUT držač za unutarnje tokarenje, desni, Ø drške / veličina pločice:
12/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270420 12/10
GTIN	7291075262407
Razred artikla	26l

Opis**Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavna zamjena reznih pločica.

Upotreba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422 – 270429.

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11,2 mm
Serija	MINCUT
Ukupna duljina L	90 mm
Ø drške D _s	12 mm
Veličina pločice	10 mm
Duljina glave l ₂	17,2 mm
Funkcijska širina f ₁	2,4 mm
radijalna širina f ₂	5,5 mm
Ø hlađenja d ₅	6 mm
Radius R	4,6 mm

Oznaka proizvođača	MIFHR 12C-10
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka