

**MINCUT držač za unutarnje tokarenje, desni, Ø drške / veličina pločice:  
16/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Razred artikla	26I

**Opis****Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavna zamjena reznih pločica.

**Upotreba:**

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

**Odgovara:**

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422 – 270429.

**Tehnički opis**

Ø drške $D_s$	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Serijski broj	MINCUT
Udaljenost vrha od osi	12,5 mm
Veličina pločice	15 mm
Duljina glave $l_2$	19 mm
Funkcijska širina $f_1$	2,7 mm
radijalna širina $f_2$	7,5 mm
Ø hlađenja $d_5$	8 mm

Radius R	10,3 mm
Oznaka proizvođača	MIFHR 16C-15
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka