


**MINCUT držač za unutarnje tokarenje, desni, Ø drške / veličina pločice:
20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Razred artikla	26l

Opis**Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavna zamjena reznih pločica.

Upotreba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422 – 270429.

Tehnički opis

Serijski broj	MINCUT
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina pločice	15 mm
Udaljenost vrha od osi	12,5 mm
Ø drške D _s	20 mm
Duljina glave l ₂	19 mm
Funkcijska širina f ₁	4,7 mm
radijalna širina f ₂	9 mm
Ø hlađenja d _s	8,5 mm

Radius R	11,3 mm
Oznaka proizvođača	MIFHR 20C-15
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka