


**MINCUT držač za unutarnje tokarenje, desni, Ø drške / veličina pločice:  
12/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Razred artikla	26I

**Opis****Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavna zamjena reznih pločica.

**Upotreba:**

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

**Odgovara:**

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422 – 270429.

**Tehnički opis**

Ø drške $D_s$	12 mm
Serija	MINCUT
Ukupna duljina L	102,5 mm
Udaljenost vrha od osi	7,4 mm
Veličina pločice	8 mm
Duljina glave $l_2$	12,5 mm
radijalna širina $f_2$	5,5 mm
Funkcijska širina $f_1$	1,4 mm
Ø hlađenja $d_5$	5 mm
Radius R	3,8 mm

Oznaka proizvođača	MIFHR 12C-8
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka