


**MINCUT držač za unutarnje tokarenje, desni, Ø drške / veličina pločice:
10/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Razred artikla	26I

Opis**Izvedba:**

- **S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.**
- **Jednostavna zamjena reznih pločica.**

Upotreba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422 – 270429.

Tehnički opis

Ø drške D_s	10 mm
Udaljenost vrha od osi	7,4 mm
Veličina pločice	8 mm
Ukupna duljina L	102,5 mm
Serijski broj	MINCUT
Duljina glave l_2	12,5 mm
radijalna širina f_2	4,5 mm
Funkcijska širina f_1	1,4 mm
Ø hlađenja d_5	5 mm
Radius R	3,8 mm

Oznaka proizvođača	MIFHR 10C-8
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka