



MINCUT držač za unutarnje tokarenje, desni, Ø drške / veličina pločice: 16/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Razred artikla	26I

Opis

Izvedba:

- S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavna zamjena reznih pločica.

Upotreba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422 – 270429.

Tehnički opis

Ø drške D_s	16 mm
Udaljenost vrha od osi	11,2 mm
Veličina pločice	10 mm
Serijski broj	MINCUT
Ukupna duljina L	90 mm
Duljina glave l_2	17,2 mm
Funkcijska širina f_1	2,4 mm
radijalna širina f_2	7,5 mm
Ø hlađenja d_5	6 mm

Radius R	4,6 mm
Oznaka proizvođača	MIFHR 16C-10
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka