



MINCUT MIFR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270426 2/8
GTIN	7291075262520
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Veličina ploče \varnothing d	8 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	5,5 mm
WF	2,8 mm
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 16 mm
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
Kutni radijus R	0,2 mm
Serija	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 8-2.00-0.20 IC908
Vrsta	IC908

Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica