



MINCUT MIFR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 3/15mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Veličina ploče Ø d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,03 - 0,05 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,03 - 0,04 mm/okr
Kutni radijus R	0,2 mm
Seriya	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica