



MINCUT MIFR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2,2/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	5,5 mm
Veličina ploče $\varnothing d$	8 mm
WF	2,9 mm
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
Kutni radijus R	0,2 mm
Serija	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 8-2.20-0.20 IC908
Vrsta	IC908

Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica