



MINCUT MIUR umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 1,5/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

S punim radijusom za unutarnju obradu od 45°.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Minimalni $\varnothing D_{\min}$	8,1 mm
maksimalna dubina reza t_{\max}	1,2 mm
Posmak f glodanje	0,03 - 0,1 mm/okr
Posmak f ubadanje	0,01 - 0,03 mm/okr
WF	3,6 mm
Dubina reza a_p	0,03 - 0,5 mm
Kutni radijus R	0,75 mm
Serijski naziv	MINCUT
Dubina reza $a_{p \max}$	0,5
Dubina reza $a_{p \min}$	0,03

Oznaka proizvođača	MIUR 8-1.5-0.75 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica