

**MINCUT MIGR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 1/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Razred artikla	26J

**Opis****Izvedba:**

Za unutarnje tokarenje pri niskoj dubini rezanja.

**Odgovara:**

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

**Tehnički opis**

Veličina ploče $\varnothing d$	8 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	1,4 mm
Minimalni $\varnothing D_{min}$	8,5 mm
Širina utora w	1 mm
Posmak f ubadanje	0,01 - 0,03 mm/okr
WF	4 mm
Posmak f glodanje	0,03 - 0,1 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Kutni radijus R	0,05 mm
Serijska	MINCUT

Dubina reza $a_{p \text{ min}}$	0,05
Dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	0,5
Oznaka proizvođača	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica