

**MINCUT MIGR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2/8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 270422 2/8 |
| GTIN | 7291075287073 |
| Razred artikla | 26J |

Opis**Izvedba:**

Za unutarnje tokarenje pri niskoj dubini rezanja.

Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Širina utora w | 2 mm |
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 1,8 mm |
| Veličina ploče $\varnothing d$ | 8 mm |
| Minimalni $\varnothing D_{min}$ | 8,9 mm |
| Posmak f glodanje | 0,03 - 0,1 mm/okr |
| WF | 4,4 mm |
| Posmak f ubadanje | 0,01 - 0,03 mm/okr |
| Dubina reza a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Kutni radijus R | 0,1 mm |
| Serijski naziv | MINCUT |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dubina reza $a_{p \text{ maks}}$ | 0,5 |
| Dubina reza $a_{p \text{ min}}$ | 0,05 |
| Oznaka proizvođača | MIGR 8-2.00-0.10 IC908 |
| Vrsta | IC908 |
| Glavna primjena | UNI |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 80 - 140 mm/min |
| Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |