



## MINCUT MIFR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2,5/10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

#### Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

### Tehnički opis

Veličina ploče $\varnothing$ d	10 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
Kutni radijus R	0,2 mm
Serija	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 10-2.50-0.20 IC908
Vrsta	IC908

Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica