



MINCUT MIFR umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 1,6/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270427 1,6/8
GTIN	7291075262568
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Veličina ploče $\varnothing d$	8 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	5,5 mm
WF	2,6 mm
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 12,1 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
Kutni radijus R	0,8 mm
Serijski naziv	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 8-1.60-0.80 IC908

Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica