

**MINCUT MEFL umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 1,6/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Razred artikla	26J

Opis**Izvedba:**

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Veličina ploče \varnothing d	8 mm
WF	2,7 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
maksimalna dubina reza t_{maks}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Kutni radijus R	0,8 mm
Serija	MINCUT
Oznaka proizvođača	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica