



MINCUT MIFR umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 3/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Veličina ploče \varnothing d	10 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
INSL	25,1 mm
Kutni radijus R	1,5 mm
Seriya	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 10-3.00-1.50 IC908

Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica