

**MINCUT MEFL umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 3/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Razred artikla	26J

**Opis****Izvedba:**

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

**Odgovara:**

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

**Tehnički opis**

INSL	24,5 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,06 mm/okr
Veličina ploče Ø d	10 mm
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,05 mm/okr
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	9 mm
Kutni radijus R	1,5 mm
Serijski broj	MINCUT
Oznaka proizvođača	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 180 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica