



MINCUT MIFR umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 3/15mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Veličina ploče $\varnothing d$	15 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,03 - 0,05 mm/okr
INSL	30 mm
Posmak f ravno glodanje	0,03 - 0,04 mm/okr
Kutni radijus R	1,5 mm
Seriya	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 15-3.00-1.50 IC908

Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica