

**MINCUT MEFL umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2,5/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Razred artikla	26J

Opis**Izvedba:**

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Posmak f ubadanje	3,15 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,05 mm/okr
maksimalna dubina reza t_{maks}	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,06 mm/okr
Veličina ploče $\varnothing d$	10 mm
Kutni radijus R	0,2 mm
Serijski naziv	MINCUT

Oznaka proizvođača	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica