



MINCUT MEFL umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2,2/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Posmak f ubadanje	3,1 mm/okr
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
Veličina ploče \varnothing d	8 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	5,5 mm
Kutni radijus R	0,2 mm
Serija	MINCUT

Oznaka proizvođača	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica