

**MINCUT MEFL umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 1,5/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Razred artikla	26J

Opis**Izvedba:**

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
WF	2,6 mm
Veličina ploče Ø d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Posmak f ubadanje	2,6 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
maksimalna dubina reza t_{maks}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Kutni radijus R	0,2 mm
Serijski naziv	MINCUT

Oznaka proizvođača	MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica