

**MINCUT MEFL umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Razred artikla	26J

Opis**Izvedba:**

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Veličina ploče \varnothing d	8 mm
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	5,5 mm
Kutni radijus R	1 mm
Serijski broj	MINCUT
Oznaka proizvođača	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica