

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ rezni umetci, IC830, širina utora W: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274149 10
GTIN	7291075316551
Razred artikla	26H

Opis**Izvedba:**

Lomač čestica Y – za opću ubodnu obradu. Pozitivni oblikovač čestica. Nježni rez.

Upotreba:

Za vanjske utore za velike volumene obrade.

Tehnički opis

Kutni radijus R	0,8 mm
Širina utora w	10 mm
RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,35 mm/okr
CWTOL	0,08 mm
INSL	13,3 mm
Seriya	DOVEIQGRIP
Oznaka proizvođača	TIGER 1008Y-IQ IC830

Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	snažni prekid
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 180 m/min
Vrsta	IC830
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje