

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ rezni umetci, IC830, širina utora W: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274149 14
GTIN	7291075316575
Razred artikla	26H

Opis**Izvedba:**

Lomač čestica Y – za opću ubodnu obradu. Pozitivni oblikovač čestica. Nježni rez.

Upotreba:

Za vanjske utore za velike volumene obrade.

Tehnički opis

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/okr
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
Kutni radijus R	1,5 mm
Širina utora w	14 mm
Seriya	DOVEIQGRIP
Oznaka proizvođača	TIGER 1415Y-IQ IC830

Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	snažni prekid
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 180 m/min
Vrsta	IC830
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje