

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$  maks = 8,0 mm.

**Tehnički opis**

Tip	ALU
Serijska	HELI3MILL
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Posmak $f_z$	0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TPCR 1003PDFR-P
Geometrija	PDFR-P

Oznaka proizvođača	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Vrsta	IC28
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	640 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	560 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	320 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		