

**TPKT 1003PDR, IC810, Tip: GGG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 8,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Tip	GGG
Serijski broj	HELI3MILL
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z	0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TPKT 1003PDR

Geometrija	PDR
Oznaka proizvođača	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Vrsta	IC810
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	240 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		