

**XNMU 043010HP, IC5820, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221214 S
GTIN	7291075393453
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 4 oštrica. S dodatnom oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p, maks} = 0,8$  mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$	0,4 mm
Programirani radijus pri $a_{p, maks}$	1,8 mm
Serijski broj	LOGIQ4FEED
Tip	S
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 043010HP
Kutni radijus	1 mm

Geometrija	HP
Oznaka proizvođača	FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Vrsta	IC5820
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	S
Inconel	prikladno	35 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		